



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

De: Coordenação de Odontologia

A: Secretaria de Saúde

Ass.: Solicitação (faz)

Em: 24/05/2023

Memorando SMS/Odonto/nº: 004/23

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria aquisição de 13 estabilizadores de potência 800Va por solicitação/indicação da Empresa Medker – manutenção de equipamentos odontológicos. Especificações em anexo.

A justificativa para tal é a necessidade de evitar que picos de energia elétrica danifiquem as cadeiras odontológicas e, por consequência, prejuízos financeiros e de suspensão de atendimentos sejam minimizados.

Sem mais, subscrevo com protesto de alta estima e distinta consideração.

Vanessa Quintas Ribeiro
Coordenação de Odontologia
Matrícula 3376

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	<p>ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 800 VA; TENSAO DE ENTRADA: 115/127/220 VOLTS; TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 04 TOMADAS DE SAIDA NO PADRAO NBR VIGENTE; FREQUENCIA: 60 HZ; ACESSORIOS (1): SEM ACESSORIOS;</p> <p>Especificações:</p> <p>a) Tensão de Entrada Bivolt: 115/220V; b)Tensão de Saída: 115V; c) Potência Mínima: 800 VA; d)Frequência Nominal de Rede: 60Hz; e) Variação Máxima de Entrada: 6 %; f) Faixa de Regulação: 6 %; g)Regulação de Saída: + / - 6%; h)Tipo de Tomada: mínimo 4 padrão NBR14136; i) Leds Indicadores: sim; j) Gabinete: sim; k) Cabo de Força: sim; l) Fusível reserva: sim; m)Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Sobrecarga com desligamento automático; n)Características: Filtro de linha; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Led no painel frontal; Chave liga/desliga embutida.</p>	Unidade	13